



WNA025

**cubyko - Bot.simples c/p-etq.12-24V, cnz**

#### Características técnicas

##### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

##### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

##### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Tipo de botão de pressão Botão de pressimples

Séries relacionadas cubyko

Sistema Hager cubyko

##### Materiais

Cor Cinzento

Acabamento Acabamento acetinado

Material Polipropileno (PP)

##### Conectividade

Tipo de ligações QuickConnect

##### Dimensões

Profundidade 40 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

##### Índice de proteção

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP20

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C