



WNA032

cubyko - Interruptor emergência c/ chave, cinzento

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de interface	chave
Nº de teclas	1
Modo de fixação	Encaixado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
Botão de pressão	Não

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	85 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
---------	------------------------------

Equipamento

hasheatingswitch	Não
------------------	-----

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2
textimpactstrength	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

Identificação

Série	cubyko
-------	--------