



WNA035

**cubyko - Interrup. chave c/2 pos, cinz**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 10 A

**Instalação / montagem**

Montagem Encastrar, Saliente

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Acabamento Acabamento acetinado

Material Polipropileno (PP)

Tratamento Envernizado

**Identificação**

Sistema de montagem Mecanismo com caixa superior

**Conectividade**

Tipo de montagem Montagem de clique

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang) 1

**Dimensões**

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP55

Resistência ao impactos IK IK07

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Chave

**Textos**

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)