



WNA037B

## cubyko - Botão chave c/3 pos, branco

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar, Saliente

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Materiais

Cor Branco puro

Código RAL 9010

Acabamento Acabamento acetinado

Material Polipropileno (PP)

Tratamento Envernizado

#### Identificação

Sistema de montagem Mecanismo com caixa superior

#### Conectividade

Tipo de montagem Montagem de clique

#### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP55

Resistência ao impactos IK IK07

#### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Chave

#### Textos

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)