



WNA037B

cubyko - Botão chave c/3 pos, branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastrar, Saliente

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Branco puro

Código RAL 9010

Acabamento Acabamento acetinado

Material Polipropileno (PP)

Tratamento Envernizado

Identificação

Sistema de montagem Mecanismo com caixa superior

Conectividade

Tipo de montagem Montagem de clique

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP55

Resistência ao impactos IK IK07

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Chave

Textos

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)