



WNA045

**cubyko - Bot.invers. duplo c/sinalz, cnz**

**Características técnicas**

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Instalação / montagem**

Montagem Encastrar

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang) 2

Tipo de botão de pressão Botão de pressimples

Séries relacionadas cubyko

Sistema Hager cubyko

**Materiais**

Cor Cinzento

Acabamento Acabamento acetinado

Material Polipropileno (PP)

**Conectividade**

Tipo de ligações QuickConnect

**Dimensões**

Profundidade 40 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

**Índice de proteção**

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP20

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C