



WNA045B

cubyko - Bot.invers. duplo c/sinalz, brc

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	2
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Séries relacionadas	cubyko
Sistema	Hager cubyko

Materiais

Cor	Branco puro
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Polipropileno (PP)

Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

Dimensões

Profundidade	40 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------