



WNA100

cubyko - Tomada FR, cinzento

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

Ligações

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP55

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Altura 75 mm

Largura 75 mm

Profundidade 22,80 mm

Séries relacionadas cubyko

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Acabamento Mate, Acabamento acetinado

Material Policarbonato (PC), Polipropileno (PP)

Instalação / montagem

Montagem Encastrar, Saliente

Conectividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Montagem de clique

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada Norma francesa NF

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada	Sim
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Sim
Com lâmpada de sinalização	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Capacidade	
Número de módulos	2
Textos	
Impressão	Sem gravação
Proteção	Sem ecrã de proteção