



WNA100B

## cubyko - Tomada FR, branco

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

#### Ligações

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP55

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Altura 75 mm

Largura 75 mm

Profundidade 22,80 mm

Séries relacionadas cubyko

#### Materiais

Cor Branco puro

Código RAL 9010

Acabamento Mate, Acabamento acetinado

Material Policarbonato (PC), Polipropileno (PP)

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar, Saliente

#### Conectividade

Tipo de montagem Montagem de clique

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada Norma francesa NF

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Sim

Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Sim
Com lâmpada de sinalização	Não
<b>Acessórios</b>	
Tem campo de etiquetagem	Não
<b>Capacidade</b>	
Número de módulos	2
<b>Textos</b>	
Impressão	Sem gravação
Proteção	Sem ecrã de proteção