



WNA100B

cubyko - Tomada FR, branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Ligações

Tipo de conector/ficha	Girar parafuso de fixação
------------------------	---------------------------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP55

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
Altura	75 mm
Largura	75 mm
Profundidade	22,80 mm
Séries relacionadas	cubyko

Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Acabamento	Mate, Acabamento acetinado
Material	Polycarbonato (PC), Polipropileno (PP)

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar, Saliente
----------	---------------------

Conectividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	Montagem de clique

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Norma francesa NF
Inserção central com rotação	Não

Com tampa articulada	Sim
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Sim
Com lâmpada de sinalização	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Capacidade	
Número de módulos	2
Textos	
Impressão	Sem gravação
Proteção	Sem ecrã de proteção