



WNA160

cubyko - Tomada Schuko, cinzento

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

Ligações

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP55

Dimensões

Altura 75 mm

Largura 75 mm

Séries relacionadas cubyko

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Acabamento Acabamento acetinado

Material Polipropileno (PP), Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem Encastrar, Saliente

Conectividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Montagem de clique

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Sim

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

Número de módulos 1

Textos

Impressão Com gravação

Tampa Para cobertura de tomadas

Proteção Sem ecrã de proteção