



WNA161B

**cubyko - Tomada Schuko c/paraf., branco**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

**Índice de proteção**

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP55

**Dimensões**

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
Altura	81 mm
Largura	81 mm
Séries relacionadas	cubyko

**Materiais**

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Polipropileno (PP), Termoplástico

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar, Saliente
----------	---------------------

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem de clique, Montagem por parafuso
------------------	-------------------------------------------

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Sim
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

**Capacidade**

**Textos**

---

Impressão

Sem gravação

---

Proteção

Proteção de contacto aprimorada