



WNA300B

**cubyko - Comutador duplo p/estores, brc**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 10 A

**Instalação / montagem**

Montagem Encastrar

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor Branco puro

Código RAL 9010

Acabamento Acabamento acetinado

Material Polipropileno (PP)

Tratamento Envernizado

**Identificação**

Sistema de montagem Mecanismo com caixa superior

**Conectividade**

Tipo de montagem Montagem de clique

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang) 2

**Dimensões**

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK07