



WNA301B

**cubyko - Botão duplo p/estores, branco**

**Características técnicas**

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang)	2
-------------------------	---

Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
--------------------------	----------------------

Séries relacionadas	cubyko
---------------------	--------

Sistema	Hager cubyko
---------	--------------

**Materiais**

Cor	Branco puro
-----	-------------

Acabamento	Acabamento acetinado
------------	----------------------

Material	Polipropileno (PP)
----------	--------------------

**Conectividade**

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

**Dimensões**

Profundidade	40 mm
--------------	-------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
--	-------

**Índice de proteção**

Resistência ao impactos IK	IK07
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------