



WNA602

cubyko - Sinalizador azul, cinzento

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação saliente

Funções

Com iluminação funcional Sim

Principais características eléctricas

Tensão nominal 250V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 16 A

Potência

Potência consumida em W 1.6 mW

Capacidade

Número de módulos para WA 2

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 7011 - Cinzento metálico

Material Polipropileno

Tipo de tratamento da superfície esteira de verniz

Gestão de iluminação

Tipo de lâmpada LED

Instalação, montagem

Tipo de montagem Encaixado

Tipo de montagem encastrada / saliente

Ligação

Tipo de orifício Fix

Equipamento

Com iluminação Sim

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 07

Ensaio fio incandescente NF EN 60-695-2

Identificação

Série cubyko

