



WNC021

cubyko s - Botão inversor c/sinalz, cinz

Características técnicas

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Tipo de botão de pressão Botão de pressimples

Séries relacionadas cubyko

Sistema Hager cubyko

Materiais

Parte posterior interna Mate

Cor Cinzento

Acabamento Acabamento acetinado

Material Polipropileno (PP)

Conectividade

Tipo de ligações QuickConnect

Dimensões

Profundidade 64 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C