



WNE160

### cubyko encastrada - Tomada Schuko, cinzento

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

##### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP55

##### Dimensões

Altura	44,90 mm
Largura	44,90 mm
Séries relacionadas	cubyko

##### Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Policarbonato (PC), Termoplástico

##### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

##### Conectividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso

##### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Sim
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

##### Capacidade

**Textos**

---

Impressão

Sem gravação

---

Proteção

Proteção de contacto aprimorada