



WNE160

cubyko encastrada - Tomada Schuko, cinzento

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP55

Dimensões

Altura	44,90 mm
Largura	44,90 mm
Séries relacionadas	cubyko

Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Policarbonato (PC), Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Sim
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Textos

Impressão

Sem gravação

Proteção

Proteção de contacto aprimorada