



WS008



## systo 2M Interruptor bipolar 10A, branco

### Características técnicas

#### Arquitetura

Tipo de comando	Interruptor
Nº de pólos	2 P
Tipo de interface	Tecla simples

#### Configuração

modo de comutação	bipolar
-------------------	---------

#### Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
Botão de pressão	Não

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	33 mm
Altura produto instalado	45 mm
Dimensões (LLxllxaa)	45x45x33
Largura produto instalado	45 mm

#### Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

#### Materiais, acabamento, cores

Cor	Branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	policarbonato (PC)
Tipo de tratamento da superfície	mat.

#### Instalação, montagem

Tipo de montagem	encastrado/saliente/calha
------------------	---------------------------

#### Ligação

Tipo de contactos	Bipolar
Tipo de ligação	Borne sem parafusos

**Equipamento**

withtransparentlabelholder	Não
hasheatingswitch	Não

**Padrões**

Homologações	EN 60669-1
--------------	------------

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP31D
Ensaio fio incandescente	/NFC-20455 : 960°C
Conformidade REACH	Sim
Conformidade RoHs	Sim
Livre de halógeno	Sim
textimpactstrength	IK07

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-10...35 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-10...50 °C

**Identificação**

Série	systo
-------	-------