



WS014



systo 1M Comut. escada p-etiq., branco

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface	Tecla simples
Nº de teclas	1

Comandos e indicadores

Botão de pressão	Não
------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	33 mm
Altura produto instalado	45 mm
Dimensões (LLxllxaa)	22.5x45x33
Largura produto instalado	22 mm

Capacidade

Número de módulos para WA	1
---------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor	Branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	policarbonato (PC)

Ligação

Tipo de ligação	Borne sem parafusos
-----------------	---------------------

Equipamento

withtransparentlabelholder	Sim
hasheatingswitch	Não

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Ensaio fio incandescente	/NFC-20455 : 960°C
atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
textimpactstrength	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...35 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-10...50 °C