



systo 1M Botão inversor c/visor, branco

Características técnicas

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Sinalizador luminoso Como acessório

Tipo de botão de pressão Botão de pressimples

Materiais

Cor Branco puro

Acabamento Mate, Acabamento acetinado

Material Policarbonato (PC)

Conectividade

Tipo de ligações QuickConnect

Dimensões

Profundidade 33 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP31D

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Textos

Impressão Sem gravação

WS030

