



WS050T

systo 2M Det. movimento (2 fios), alum.

Características técnicas

Funções

Possibilidade de comando à distância	Não
switchfunction	Não

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50 Hz
-----------------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	51.6 mm
Altura produto instalado	45 mm
Dimensões (LLxllxaa)	45x45x51.6
Largura produto instalado	45 mm

Potência

Pot.máx.de incandescentes por saída	60 / 320 W
-------------------------------------	------------

Detecção

Ângulo de detecção	180 °
Distância de detecção frontal	10 m
Distância de detecção lateral	5 m

Materiais, acabamento, cores

Cor	alumínio
Cor RAL	RAL 9006 - Alumínio claro
Material	policarbonato (PC)
Aparência da superfície	acabamento acetinado
Tipo de tratamento da superfície	lacado

Gestão de iluminação

Nível de detecção	6 / 10 / 800 Lux
-------------------	------------------

Instalação, montagem

Altura máxima de montagem	1.2 m
---------------------------	-------

Configurações

Temporização Ligar	2 s
Temporização Desligar	30 mn

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
---	----

