



WS065

systo 2M Var.rot. 350VA, univ., branco

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface Pressão e rotativo

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 1.5 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 49 mm

Altura produto instalado 45 mm

Largura produto instalado 45 mm

Capacidade

Número de módulos para WA 2

Materiais, acabamento, cores

Cor Branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material policarbonato (PC)

Aparência da superfície acabamento acetinado

Tipo de tratamento da superfície lacado

Instalação, montagem

Tipo de montagem Encaixado

Tipo de montagem Encastrada

Ligação

Tipo de carga Universal

Tipo de ligação Borne com parafusos

Equipamento

Tipo de variador Não

substationinput Sim

Radiofrequência bidireccional Sim

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Ensaio fio incandescente /NFC-20455 : 960°C