



WS226N

**systo 2M RJ45 Cat.6 STP, preto**

**Características técnicas**

**Configuração**

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

**Conectividade**

orientação do conector ( Data suport)	apenas
---------------------------------------	--------

**Dimensões**

installationdepthflushmountedboxes	40 mm
Profundidade produto instalado	38.5 mm
Altura produto instalado	45 mm
Largura produto instalado	45 mm

**Capacidade**

Número de módulos para WA	2
Número de módulos	2

**Materiais, acabamento, cores**

Cor	preto
Material	policarbonato (PC)
Aparência da superfície	mate
Tipo de tratamento da superfície	lacado

**Instalação, montagem**

Tipo de montagem	Encaixado
------------------	-----------

**Ligação**

Tipo de ligação	Borne sem parafusos
-----------------	---------------------

**Equipamento**

Número de saídas	1
withtransparentlabelholder	Sim

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP20
Ensaio fio incandescente	/CEI 695-2-1: 650°C

**Identificação**

Categoria	Cat6
withimprint	Não