



WXA466

## gallery 8M+8M Suporte 16 módulos

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação aparafusado

#### Dimensões

Profundidade 8.5 mm

Altura 142 mm

Largura 215.8 mm

#### Capacidade

Número de postos 6

#### Materiais, acabamento, cores

Cor cinzento escuro

Cor RAL RAL 7011 - Cinzento metálico

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Equipamento

withtransparentlabelholder Não

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE Não relacionado

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 05

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...35 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -10...50 °C

#### Identificação

Série gallery

Composição elemento de base