



WXF003

gallery Comut.escada / botão inv.

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

##### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

##### Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Acabamento Mate

Material Policarbonato (PC)

Tratamento Sem tratamento

##### Identificação

Sistema de montagem Placa intermédia

##### Conectividade

Tipo de montagem Montagem de clique

##### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

##### Dimensões

Profundidade da montagem 34 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 34 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP21

Resistência ao impactos IK IK05

##### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

##### Textos

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Modo de comutação 2 vias