



WXF008

gallery 2M Interruptor bipolar 10A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzeno
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Policarbonato (PC)
Tratamento	Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem	Placa intermédia
---------------------	------------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Dimensões

Profundidade da montagem	34 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	34 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP21
Resistência ao impactos IK	IK05

Textos

Iluminação	Possibilidade de visualização da função opcional através de LED de estado
Modo de comutação	2 polos