



WXF008

gallery 2M Interruptor bipolar 10A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Acabamento Mate

Material Policarbonato (PC)

Tratamento Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem Placa intermédia

Conectividade

Tipo de montagem Montagem de clique

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Profundidade da montagem 34 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 34 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP21

Resistência ao impactos IK IK05

Textos

Iluminação Possibilidade de visualização da função opcional através de LED de estado

Modo de comutação 2 polos