



WXF024

gallery 2M Botão inversor de cordão

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Número de polos	2
-----------------	---

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback	Não
-----------------------------------	-----

Número de teclas (gang)	0
-------------------------	---

Séries relacionadas	gallery
---------------------	---------

Sistema	Hager gallery
---------	---------------

Materiais

Cor	Cinzeno
-----	---------

Acabamento	Mate
------------	------

Material	Policarbonato (PC)
----------	--------------------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Transparente	Não
--------------	-----

Dimensões

Profundidade	40,35 mm
--------------	----------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	41 mm
--	-------

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK05
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP21
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Tipo de ligação	Com terminal Sanvis
-----------------	---------------------