



WXF024

## gallery 2M Botão inversor de cordão

### Características técnicas

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Arquitetura

Número de polos 2

#### Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

Número de teclas (gang) 0

Séries relacionadas gallery

Sistema Hager gallery

#### Materiais

Cor Cinzento

Acabamento Mate

Material Policarbonato (PC)

Tratamento Sem tratamento

Transparente Não

#### Dimensões

Profundidade 40,35 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 41 mm

#### Índice de proteção

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP21

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

#### Textos

Impressão Sem gravação

Tipo de ligação Com terminal Sanvis