

WXF100

gallery 2M Tomada FR 2P+T

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP21

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Altura 45 mm

Largura 45 mm

Profundidade 35,65 mm

Séries relacionadas gallery

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Acabamento Mate

Material Policarbonato (PC)

Conectividade

Tipo de montagem Montagem de clique

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada Norma francesa NF

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Sim

Com lâmpada de sinalização Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

Número de módulos

2

Textos

Impressão

Sem gravação

Proteção

Proteção de contacto aprimorada