



WXF100



gallery 2M Tomada FR 2P+T

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP21

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm
Profundidade	35,65 mm
Séries relacionadas	gallery

Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Policarbonato (PC)

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Norma francesa NF
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Sim
Com lâmpada de sinalização	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos

2

Textos

Impressão

Sem gravação

Proteção

Proteção de contacto aprimorada