



WXF160E

gallery 2M Tomada Schuko, laranja

Características técnicas

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 35 °C |
|------------------------------|-------------|

Índice de proteção

| | |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |
| Índice de proteção IP | IP21 |

Dimensões

| | |
|--|---------|
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 40 mm |
| Altura | 45 mm |
| Largura | 45 mm |
| Séries relacionadas | gallery |

Materiais

| | |
|------------|--------------------|
| Cor | Cor-de-laranja |
| Código RAL | 2009 |
| Acabamento | Brilhante |
| Material | Policarbonato (PC) |

Conectividade

| | |
|------------------|--------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de clique |
|------------------|--------------------|

Equipamento

| | |
|---|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada | SCHUKO |
| Inserção central com rotação | Não |
| Com tampa articulada | Não |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não |
| Com lâmpada de sinalização | Não |

Acessórios

| | |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

Capacidade

Textos

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Impressão | Sem gravação |
| Tampa | Alojamento completo |
| Proteção | Proteção de contacto aprimorada |
