



WXF160N

gallery 2M Tomada Schuko, preto

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Tensão

Tensão de saída 5 - 5 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP21

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Altura 45 mm

Largura 45 mm

Séries relacionadas gallery

Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005

Acabamento Acabamento acetinado

Material Policarbonato (PC)

Conectividade

Tipo de montagem Montagem de clique

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	6
-------------------	---

Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Tampa	Alojamento completo
-------	---------------------

Proteção	Proteção de contacto aprimorada
----------	---------------------------------