



WXF160R

## gallery 2M Tomada Schuko, encarn

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP21

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm
Séries relacionadas	gallery

#### Materiais

Cor	Vermelho
Código RAL	3020
Acabamento	Brilhante
Material	Policarbonato (PC)

#### Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

#### Capacidade

**Textos**

---

Impressão	Sem gravação
Tampa	Alojamento completo
Proteção	Proteção de contacto aprimorada

---