



WXF160T

## gallery 2M Tomada Schuko, alumínio

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP21

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm
Séries relacionadas	gallery

#### Materiais

Cor	Titânio
Código RAL	9006
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Policarbonato (PC)

#### Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos

6

**Textos**

Impressão

Sem gravação

Tampa

Alojamento completo

Proteção

Proteção de contacto aprimorada