



WXF160V

gallery 2M Tomada Schuko, verde

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP21

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm
Séries relacionadas	gallery

Materiais

Cor	Verde
Código RAL	6024
Acabamento	Brilhante
Material	Policarbonato (PC)

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Alojamento completo
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
