

WXF165T

**gallery 2M Tomada Schuko c/tampa, alum**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 16 A

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

**Índice de proteção**

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP21

**Dimensões**

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Altura 40 mm

Largura 45 mm

Profundidade 43,35 mm

Séries relacionadas gallery

**Materiais**

Cor Titânio

Código RAL 9006

Acabamento Acabamento acetinado

Material Policarbonato (PC)

**Conectividade**

Tipo de montagem Montagem de clique, Montagem por parafuso

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Sim

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Capacidade**

Número de módulos

6

**Textos**

Impressão

Sem gravação

Tampa

Alojamento completo

Proteção

Proteção de contacto aprimorada