



WXF466B

gallery Interruptor tom.múlti., branco

Características técnicas

Arquitectura

Nº de teclas	0
Modo de fixação	Encastrada

Configuração

antibacterialtreatment	Não
Nº de módulos	2

Compatibilidade

iftttsupportavailable	Não
-----------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 AX
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade	45 mm
Profundidade de montagem	45 mm
Profundidade de montagem	54 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm

Materiais, acabamento, cores

Cenário	pure
Cor	Branco
Cor	branco
Material	Plástico + metal
Aparência da superfície	brilhante

Ligação

Tipo de ligação	Borne com parafusos
-----------------	---------------------

Equipamento

withtransparentlabelholder	Não
----------------------------	-----

Padrões

Homologações	VDE
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 05

Índice de protecção IP IP21

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...35 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -10...50 °C

Identificação

Série gallery

Composição elemento de base
