



WXF472E

## gallery Tom. múltip. Schuko x2, laranja

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP21

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 50 mm

Altura 42,50 mm

Largura 90 mm

Profundidade 45 mm

#### Materiais

Código RAL 2010

Acabamento Brilhante

Material Metal, Plástico

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem de clique

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

#### Acessórios

**Capacidade**

---

Número de módulos

4

**Textos**

---

Impressão

Sem gravação

Proteção

Proteção de contacto aprimorada