



WXF473B

**gallery Tom. múltip. Schuko x3, branco**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 16 A

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

**Índice de proteção**

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP21

**Dimensões**

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 50 mm

Altura 42,50 mm

Largura 135 mm

Profundidade 45 mm

Séries relacionadas gallery

**Materiais**

Cor Branco puro

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Metal, Plástico

**Instalação / montagem**

Montagem Encastrar

**Conectividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem de clique

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
<b>Acessórios</b>	
Tem campo de etiquetagem	Não
<b>Capacidade</b>	
Número de módulos	6
<b>Textos</b>	
Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada