



WXF473R

gallery Tom. múltip. Schuko x3, encarn.

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP21

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 50 mm

Altura 42,50 mm

Largura 135 mm

Profundidade 45 mm

Materiais

Código RAL 3024

Acabamento Brilhante

Material Metal, Plástico

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem de clique

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Acessórios

Capacidade

Número de módulos

6

Textos

Impressão

Sem gravação

Proteção

Proteção de contacto aprimorada