



WXF610

## gallery 2M Interrup. emergência c/chave

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Materiais

Código RAL 7011

Acabamento Mate

Material Metal, Plástico

Tratamento Sem tratamento

#### Identificação

Sistema de montagem Placa intermédia

#### Conectividade

Tipo de montagem Montagem de clique

#### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 0

#### Dimensões

Profundidade da montagem 40 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK02

#### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Chave

#### Textos

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação Interruptor de 1 polo