



WXF615T

gallery 2M Interrup.chave, 2 pos, alum

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Titânio

Código RAL 9006

Acabamento Acabamento acetinado

Material Metal, Plástico

Tratamento Envernizado

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com placa de cobertura central

Conectividade

Tipo de montagem Montagem de clique

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 0

Dimensões

Profundidade da montagem 34 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 34 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK02

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Chave

Textos

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação 2x interruptor de 1 polo