



WXF616N

gallery 2M Interrup.chave, 3 pos, preto

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 1,20 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005

Acabamento Acabamento acetinado

Material Metal, Plástico

Tratamento Envernizado

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com placa de cobertura central

Conectividade

Tipo de montagem Montagem de clique

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 0

Dimensões

Profundidade da montagem 34 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 34 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK02

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Chave

Textos

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação Com posição neutra "OFF": OFF-1-2-3