



WXF617T

**gallery 2M Botão chave, 3 pos., alumínio**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 16 A

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor Titânio

Código RAL 9006

Acabamento Acabamento acetinado

Material Policarbonato (PC)

Tratamento Envernizado

**Identificação**

Sistema de montagem Elemento básico com placa de cobertura central

**Conectividade**

Tipo de montagem Montagem de clique

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang) 0

**Dimensões**

Profundidade da montagem 34 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 34 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK02

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Chave

**Textos**

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação Interruptor de grupo 1-0-2