



WXF622

**gallery Tomada audio, Jack 3,5mm**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação Encastrada

**Conectividade**

saída com saída direita

**Dimensões**

Profundidade 32.5 mm

Altura 45 mm

Largura 45 mm

**Capacidade**

Número de postos 1

**Materiais, acabamento, cores**

Material Plástico + metal

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE em conformidade

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK IK02

Índice de protecção IP IP20

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -10...35 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -10...50 °C

**Identificação**

Série gallery