



WXF645

gallery Tomada fibra óptica, SC

Características técnicas

Conectividade

saída com saída direita

Dimensões

Profundidade 31 mm

Capacidade

Número de postos 1

Número de módulos 2

Materiais, acabamento, cores

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Equipamento

Placa de suporte / aro de suporte sem anel de apoio

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...35 °C

Identificação

Série gallery