



XEM470

## flow - Controlador Gestão Energia

### Características técnicas

#### Voltagem

Tensão de entrada 230 V

#### Corrente eléctrica

Nº de circuitos de entradas 3

#### Dimensões

Largura 70 mm

#### Frequência

frequencyrange 50...60 Hz

#### Medição

Gama de medida da frequência 50 a 60 Hz

#### Ligação

Tipo de ligação ao Bus outro

#### Equipamento

Tipo de interface Ethernet

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25...55 °C

texttyprimaryenergy Corrente

Temperatura de armazenamento /  
 transporte -25...70 °C