



XEM470



## flow - Controlador Gestão Energia

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão de entrada 230 - 230 V

#### Intensidade de corrente

N.º de circuitos de entrada 3

#### Dimensões

Largura 70 mm

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

#### Conectividade

Tipo de montagem Adaptador de calha DIN

Modo de transmissão Ethernet

#### Instalação / montagem

Montagem Calha DIN

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 55 °C